

Mitutoyo**Sistem de măsură liniar, Lungime măsurată efectivă L0: 350mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 499241 350 |
| GTIN | 4550501371483 |
| Clasa articolului | 44D |

Descriere**Execuție:**

- **Cu sistem de măsurare absolut.**
- **După pornire se afișează poziția actuală, astfel se sare peste etapa de încărcare / poziționare a punctelor de referință, care necesită mult timp.**
- **Montare și instalare ușoară.**
- **Insensibil la apă, ulei și praf prin inducție electromagnetică.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru înregistrarea și poziționarea precisă la reglajul axial, de ex. la freze, strunguri, mese de poziționare sau instrumente de măsurare ș.a. Sunt potrivite și pentru adaptarea mașinilor-unelte pe afișaj digital.

Notă:

Poate fi utilizat numai împreună cu modulul de afișare Cod 499356.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Lungimea totală L ₃ | 538 mm |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Precizie de măsurare (20°) | 5 μm |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Lungime măsurată efectivă L_0 | 350 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Lungimea cablului | 3,5 m |
| Distanță centre găuri L_2 | 518 mm |
| Cursă maximă cap micrometric L_1 | 380 mm |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Tip produs | Sistem de măsură liniar |

Accesorii

| | |
|---|----------|
| Modul de afișare digital Număr de axe afișate 2 | 499356 2 |
| Modul de afișare digital Număr de axe afișate 3 | 499356 3 |