

**Mitutoyo****Sistem de măsură liniar, Lungime măsurată efectivă L<sub>0</sub>: 600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	499241 600
GTIN	4550501371520
Clasa articolului	44D

**Descriere****Execuție:**

- **Cu sistem de măsurare absolut.**
- **După pornire se afișează poziția actuală, astfel se sare peste etapa de încărcare / poziționare a punctelor de referință, care necesită mult timp.**
- **Montare și instalare ușoară.**
- **Insensibil la apă, ulei și praf prin inducție electromagnetică.**

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Pentru înregistrarea și poziționarea precisă la reglajul axial, de ex. la freze, strunguri, mese de poziționare sau instrumente de măsurare ș.a. Sunt potrivite și pentru adaptarea mașinilor-unelte pe afișaj digital.

**Notă:**

**Poate fi utilizat numai împreună cu modulul de afișare Cod 499356.**

**Descriere tehnică**

Cursă maximă cap micrometric L <sub>1</sub>	640 mm
Lățime	22 mm
Distanță centre găuri L <sub>2</sub>	778 mm
Lungime măsurată efectivă L <sub>0</sub>	600 mm

Lungimea cablului	3,5 m
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea totală L <sub>3</sub>	798 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Precizie de măsurare (20°)	7 μm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Sistem de măsură liniar

## Accesorii

Modul de afișare digital Număr de axe afișate 2	499356 2
Modul de afișare digital Număr de axe afișate 3	499356 3