

Mitutoyo**Sistem de măsură liniar, Lungime măsurată efectivă L₀: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	499241 800
GTIN	4550501371551
Clasa articolului	44D

Descriere**Execuție:**

- **Cu sistem de măsurare absolut.**
- **După pornire se afișează poziția actuală, astfel se sare peste etapa de încărcare / poziționare a punctelor de referință, care necesită mult timp.**
- **Montare și instalare ușoară.**
- **Insensibil la apă, ulei și praf prin inducție electromagnetică.**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru înregistrarea și poziționarea precisă la reglajul axial, de ex. la freze, strunguri, mese de poziționare sau instrumente de măsurare ș.a. Sunt potrivite și pentru adaptarea mașinilor-unelte pe afișaj digital.

Notă:

Poate fi utilizat numai împreună cu modulul de afișare Cod 499356.

Descriere tehnică

Lungimea cablului	3,5 m
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Distanță centre găuri L ₂	978 mm
Lungime măsurată efectivă L ₀	800 mm

Precizie de măsurare (20°)	7 μm
Clasă de protecție IP	IP 67
Cursă maximă cap micrometric L ₁	840 mm
Lungimea totală L ₃	998 mm
Lățime	22 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Sistem de măsură liniar

Accesorii

Modul de afișare digital Număr de axe afișate 2	499356 2
Modul de afișare digital Număr de axe afișate 3	499356 3