

**Ferăstrău vertical pendular cu acumulator, Tip: 71360561****Date comandă**

Numărul de comandă	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Clasa articolului	03F

Descriere**Execuție:**

Ferăstraie verticale robuste universale cu carcasă din metal pentru cutia de viteze și protecție la suprasarcină. Ferăstrău pendular fără fir, pentru metal și lemn. Control optim datorită mânerului îngust al barei pentru tăieri precise. Viteza și cursa pendulului sunt reglabile.

Notă:

Acumulatori de rezervă și încărcătoare compatibile găsiți la Cod 073808 – 073840.

Descriere tehnică

Greutate	2,1 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Grosime max. a materialului oțel	12 mm
Reglaj tăiere oblică	da
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule	da
Particularitate	circumferință de prindere mică
Cursă pendulară	de 4 ori

Forma	Formă de tijă
Grosime max. a materialului lemn	150 mm
Denumirea producătorului	F-IRON Jig 26 AS
Vibrație maximă conform EN	8,1 m/s ²
Număr de curse	700 - 3000 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Număr de acumulatori incluși	0
Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Ferăstrău