



## Ferăstrău circular cu acumulator, Tip: 71360461



### Date comandă

Numărul de comandă	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

**Ferăstrău circular compact pentru metale, fără fir**, pentru tăieri rapide și precise la rece în tablă, țevi și profile de până la o adâncime de tăiere de 57 mm.

- **Reglarea manuală a turației.**
- **Rezervor mare de colectare a cipurilor.**
- **Comutator de oprire, protecție la repornire și oprire temperatură.**

#### Livrare:

Inclusiv pânză pentru ferăstrău circular manual, recipient de colectare a cipurilor și I-BOXX. Fără acumulator și încărcător.

#### Notă:

Pentru acumulatori de schimb și set de inițiere recomandate, de la Cod 073814 și Cod 073839. Seturile de pornire corespunzătoare pot fi găsite la nr. 073863 - 073867.

### Descriere tehnică

Greutate	3,05 kg
Adâncimea maximă de tăiere 90°	57 mm
Ø pânză de ferăstrău	150 mm
Turație maximă	2800 min <sup>-1</sup>

Tensiunea acumulatorului	18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumuloare incluse	0
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Execuție	Ferăstrău circular metalic
Denumirea producătorului	F-IRONCut57AS
Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm
Tip produs	Ferăstrău