

Garant UNILINE

ESD-CLEANING Wall mobilă, Tip: M**Date comandă**

Numărul de comandă	972890 M
GTIN	4067263126126
Clasa articolului	9GD

Descriere**Execuție:**

Coloană de susținere foarte stabilă, cu perete dublu, din tablă de oțel, panouri perforate cu folosință bilaterală \square 9×9 mm în rastru de 37 mm., pentru montarea accesoriilor, a cârligelor și suporturilor Easyfix. Placa de bază stabilă permite montarea și deplasarea simplă. **Roți conductoare electric** cu 4 role de ghidare -Ø 125 mm, 2 cu frână de parcare.

Standard:

DIN EN 61340-5-1

Livrare:

ESD uni Wall mobil; ESD EasyBin colector de materiale reciclabile cod 972910 ref 25; Cutii pentru depozitare deschise ESD cod 972321 ref. AB1 cu suport cutii Easyfix; suport de scule Easy fix 90°, 100 mm lungime; suport de scule Easy fix dublu 45°, 100 mm lungime; suport sticla/doze Easy fix cu Ø interior 90 mm.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD. Neconfigurabil.**

Descriere tehnică

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Ø roții	125 mm

Adâncime	750 mm
Înălțime	2067 mm
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Greutate	69 kg
Lățime utilă	600 mm
Lățime	600 mm
Capacitate portantă	75 kg
Serie	Cleaning Wall
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Stație de curățare