

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare, 26x24G, Înălțime mm / model: 800/6A****Date comandă**

Numărul de comandă	972440 800/6A
GTIN	4067263124962
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 30x28G, cu sertare 26x24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietorie cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu ștanțări la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. **Cablu de împământare ESD inclus.**

**Culoare:**

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.**

**Descriere tehnică**

Suprafață utilă a sertarelor în G	26x24
Lățimea utilă a sertarelor în G	26

## Fișă de date

Lățime utilă sertare	650 mm
Număr de sertare	6
Echipare ESD	da
Componente neconductibile ESD	Toate piesele din plastic
Cablu de împământare ESD inclus	da
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	750 mm
Greutate	133 kg
Înălțime	800 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime	700 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------