

Garant GRIDLINE

Dulap mobil ESD de asamblare pentru sertare, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 685/0**Date comandă**

Numărul de comandă	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Cărucior pentru montaj la 30×28G cu câte 2 roți fixe **conductibile electric** plasate pe lagăre și role de ghidaj Ø 125 mm, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine de culisare pe 4 părți. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Pentru echiparea cu sertare 26×24G ref. 972455.

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de pulbere ESD**.

Notă:

- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire și mânerle) sunt neconductibile pentru ESD.**
- **Împământarea se realizează prin roți.**

Descriere tehnică

Înălțime	685 mm
Împământare	Împământare prin roți

Carcasă deschisă sus	nu
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțimea utilă	400 mm
Ø roții	125 mm
Echipare ESD	da
Capacitate portantă maximă	600 kg
Adâncime	700 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Cu margine împotriva alunecării	da
Componente neconductibile ESD	Toate piesele din plastic
Lățime	750 mm
Greutate	55 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------