

Garant GRIDLINE

Sertar ESD 50 kg, 26×24G, Înălțime frontală a sertarului: 50mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972453 50
GTIN	4067263126287
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 50 kg.

Livrare:

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Descriere tehnică

Lățimea utilă în G	26
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Adâncimea utilă în G	24
Greutate	11 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Lățime utilă	650 mm
Înălțimea utilă	25 mm
Adâncime utilă	600 mm

Înălțimea frontală	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Sertar