

Garant GRIDLINE

**Carcasa dulapului de scule ESD de pentru sertare, 26×24G, Înălțime: 900mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972450 900
GTIN	4067263126225
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Carcasa dulapului de scule în 30×28G, **ESD conductiv** conform din EN 61340-5-1, potrivit pentru sertare 26×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertarele potrivite le găsiți la Cod 972453.

**Cablu de împământare ESD inclus.**

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

- **La montarea carcasei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.**
- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire și mânerele) sunt neconductibile pentru ESD.**

**Descriere tehnică**

Lățime	750 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da

Greutate	41 kg
Echipare ESD	da
Componente neconductibile ESD	Toate piesele din plastic
Adâncime	700 mm
Înălțime	900 mm
Adâncime în G	28
Împământare	Conexiune de împământare pe carcasă
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Lățime în G	30
Cablu de împământare ESD inclus	da
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------