

Garant GRIDLINE

**Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână 50 kg, 26×24G,  
Înălțime frontală a sertarului: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972455 125
GTIN	4067263126379
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

**Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm).

Capacitate portantă 50 kg.

**Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** - împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

**Livrare:**

Sertar complet cu câte o pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Descriere tehnică**

Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Lățimea utilă în G	26
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Adâncimea utilă în G	24
Înălțimea frontală	125 mm

Adâncime utilă	600 mm
Lățime utilă	650 mm
cu deblocare individuală a sertarelor	da
Înălțimea utilă	100 mm
Greutate	15 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Sertar