

Garant GRIDLINE

**Carcasa cabinetului de instrumente ESD pentru sertare, 36×24G, Înălțime: 1250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972470 1250
GTIN	4067263126515
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de dulap de scule ESD-conductoare în 40×28G, potrivită pentru sertarele 36×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare potrivite la nr. 972473.

**Cablu de împământare ESD inclus.****Culoare:**

Corp gri deschis similar RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile ESD. La montarea carcsei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

**Descriere tehnică**

Număr raft culisant	0
Înălțimea utilă	1150 mm
Număr de uși	0

Adâncime	700 mm
Cablu de împământare ESD inclus	da
Înălțimea utilă pentru sertare	1150 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncime în G	28
Înălțime	1250 mm
Împământare	Conexiune de împământare pe carcasă
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Echipare ESD	da
Lățime în G	40
Lățime	1000 mm
Greutate	58 kg
Număr de sertare	0
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21

914227 HU21