

Garant GRIDLINE

Carcasa cabinetului de instrumente ESD pentru sertare, 36×24G, Înălțime: 900mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972470 900
GTIN	4067263126492
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Carcasă de dulap de scule ESD-conductoare în 40×28G, potrivită pentru sertarele 36×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare potrivite la nr. 972474.

Cablu de împământare ESD inclus.**Culoare:**

Corp gri deschis similar RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) și mânerele sunt neconductibile ESD. La montarea carcasei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

Cablu de împământare ESD inclus	da
Adâncime	700 mm
Număr raft culisant	0
Număr de uși	0

Fișă de date

Număr de sertare	0
Greutate	48 kg
Lățime în G	40
Înălțime	900 mm
Înălțimea utilă	800 mm
Adâncime în G	28
Împământare	Conexiune de împământare pe carcasă
Capacitate portantă maximă	4000 kg
Echipare ESD	da
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Înălțimea utilă pentru sertare	800 mm
Lățime	1000 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/972470-900>