

Garant GRIDLINE

Carcasa cabinetului de instrumente ESD pentru sertare, 36×24G, Înălțime: 800mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972470 800
GTIN	4067263126485
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Carcasă de dulap de scule ESD-conductoare în 40×28G, potrivită pentru sertarele 36×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare potrivite la nr. 972473.

Cablu de împământare ESD inclus.**Culoare:**

Corp gri deschis similar RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile ESD. La montarea carcasei pentru dulap de scule cu sertare trebuie să se aibă în vedere că suma înălțimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălțimea utilă a dulapului.

Descriere tehnică

Înălțimea utilă	700 mm
Adâncime	700 mm
Număr raft culisant	0
Lățime în G	40
Înălțime	800 mm
Număr de sertare	0
Cablu de împământare ESD inclus	da
Împământare	Conexiune de împământare pe carcasă
Capacitate portantă maximă	4000 kg

Greutate	45 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	28
Echipare ESD	da
Număr de uși	0
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Tip produs	Carcasă dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------