

Cuțit de strunjit, Neutru, Mărime coadă / plăcuță: 16/09mm**Date comandă**

Numărul de comandă	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	8 mm
Lungimea totală L a suporturilor neutre	100 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SSDCN 1616H09
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	9 mm
Portplăcuță	269005 12
Plăcuță amovibilă compatibilă	SC.. 09T3..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	Neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 2

269013 2

Portplăcuță Tip 12

269005 12

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500