

Garant GRIDLINE

Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare 50 kg, 36×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 900/6A**Date comandă**

Numărul de comandă	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 40×28G, cu sertare 36×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Cablu de împământare ESD inclus.**Culoare:**

Corp și corp sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de pulbere ESD.**

Notă:

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate părțile din plastic (de exemplu, capacele de acoperire și mânerele) nu sunt conductoare ESD.**

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	600 mm
------------------------	--------

Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Adâncime	700 mm
Lățime	1000 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Înălțimea utilă	800 mm
Lățime utilă sertare	900 mm
Înălțime	900 mm
Greutate	151 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	element de inserție modular
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	36×24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Carcasa cabinetului de instrumente ESD pentru sertare Înălțime 900 mm	972470 900
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 150 mm	972473 150
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 200 mm	972473 200
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 75 mm	972473 75