



Set de burghie de percuție din carbură „MX4”, Număr de burghie: 5



Date comandă

Numărul de comandă	789062 5
GTIN	4058546521660
Clasa articolului	76G

Descriere

Execuție:

Capul burghiului cu secțiune transversală pătrată. Viteză mărită de găurire datorită capului cu 4 tășuri. Durabilitate dublă în comparație cu burghiile cu 2 tășuri. Design cu 4 spirale cu volum mare. TARGET TIP TECHNOLOGY - vârf cu unghi mai ascuțit:

Găurire precisă, fără alunecare pe suprafață, mai agresiv în oțelul pentru ranforsare și cu viteză de găurire mai mare.

Certificare PGM - atestă faptul că găurile sunt potrivite pentru dibluri, atât pentru ancore chimice, cât și mecanice.

În PACKOUT casetă din plastic compatibilă.

Aplicație:

Pentru găurirea betonului, a pietrei naturale și a zidăriei – cu cel mai înalt confort de găurire. Silențiozitate foarte ridicată, perfect pentru găuriri rotunde. Design cu **4 spirale** pentru evacuare rapidă a prafului rezultat la găurire, vibrații reduse și stabilitate mare. Oboseală redusă și solicitare scăzută a mașinii.

Conținut:

Burghiu de percuție nr. 789050: Câte 1 buc.

Ref. 5; 6 lungime 115 mm;

Ref. 6; 8; 10 lungime 165 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	5
Ambalaj	Casetă din plastic
Materialul sculei	Carbură
Utilizare cu percuție / fără percuție	Găurire cu percuție
Coadă tip	SDS Plus
Tip produs	Burghiu pentru piatră