

Garant**SOGX 110509, HB6530, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	234084 ST1400
GTIN	4045197697851
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Notă:

A nu se folosi ca tăiș interior (neapărat necesar pentru tăiș interior = tip de material de așchiere HB630).

Avans f: 0,08 - 0,18 mm/rot

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Serie	Power Drill
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 110509
Categorie	HB6530
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,08 - 0,18 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		