

Garant**Plăcuță de retezare neutră, HU9215, Lățime de canelare w: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273296 6
GTIN	4067263126584
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Lățime de canelare w	6 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Rază la colț	0,3 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,17 mm/rot
Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HU9215
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P

Fișă de date

Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
GG(G)	recomandat	100 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		