


Garant**Plăcuță de retezare neutră, HU9310, Lățime de canelare w: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273298 6
GTIN	4067263126805
Clasa articolului	21J

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Strat de acoperire	neacoperită
Rază la colț	0,3 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Lățime de canelare w	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,17 mm/rot
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		