

HOLEX**Dulap mobil pentru scule incl. trusă de scule universale, 241 buc. pentru 7 sertare, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	689500 1
GTIN	4067263129516
Clasa articolului	66H

Descriere**Execuție:**

Dulap mobil de scule compact cu 7 sertare. Sertarele sunt echipate cu o **gamă de scule universale HOLEX din 241 piese** conținând următoarele: Chei duble clești, șurubelnițe, chei tubulare de 1/4 inch și 1/2 inch, scule de lovire, clești cu inel de fixare, șurubelnițe și articole suplimentare. Sculele din primele **6 sertare** sunt amplasate în inserții de spumă rigidă PE bicolore, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în dulapul mobil cu scule. Scula din sertarul inferior poate fi introdus liber și poate fi completat individual cu scule suplimentare.

Livrare:

Dulap mobil cu deschidere completă și 7 sertare: 1× Cod 914705 Ref. 7

Dispozitiv de măsurare și accesorii - 22 piese: 1× cod 689501 ref. 1 suport de spumă dură

1× cod 081437 ref. BLACK lanternă de buzunar cu LED, cu baterii

1× cod 085154 ref. B marker permanent Dura-Ink® 15

1× cod 096845 ref. CLEAR ochelari confortabili de protecție

1× cod 410200 ref. 150 șubler, nonius 1/20

1× cod 458800 ref. ac de trasat drept din carbură HM

1× cod 461805 ref. 300 riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilă, mătuită cu gradații pe partea posterioară

1× cod 462014 ref. 3 ruletă citire mm/inch

1× cod 466200 ref. 2 metru pliant din plastic

1× cod 467436 ref. 400 nivelă cu bulă din aluminiu, cu magnet

1× cod 844525 ref. 1F cuțit pentru cablu cu mâner de plastic, rabatabil

1× cod 845010 ref. 10 set de lame de fragmentare 10 buc, 18 mm "experience"

- 1× cod 845039 ref. 160 cuțit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune, pentru lame de 18 mm
- 1× cod 452600 ref. 150X100 echer cu talpă, precizie 2
- Sortiment de chei - 21 piese: 1× cod 689501 ref. 2 suport din spumă dură
- 1× cod 613950 ref. 21; 22 cheie inelară
- 1× cod 613960 ref. 9 set de chei combinate
- 1× cod 614805 ref. 7; 8; 10; 13; 17 cheie fixă / inelară cu clichet
- 1× cod 622201 ref. 7; 8; 10; 13 cheie tubulară cu mâner, lungă
- 1× cod 813961 ref. 200 cheie franceză cu manșon de prindere
- Set de chei tubulare, 1/4 și 1/2 inch - 115 bucăți: 1× cod 689501 ref. 3 suport din spumă dură
- 1× cod 631020 ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 bit hexagonal, 1/4 inch
- 1× cod 631720 ref. 3; 4; 5 bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inch, scurt
- 1× cod 632090 ref. 1/4 clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor
- 1× cod 632420 ref. 50; 100 prelungitor, 1/4 inch
- 1× cod 633029 ref. 116 mâner tip T, 1/4 inch
- 1× cod 633520 ref. 1/4 articulație cardanică, 1/4 inch
- 1× cod 640190 ref. 1/2 clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor
- 1× cod 641020 ref. 125; 255 prelungitor, 1/2 inch
- 1× cod 641320 ref. 295 mâner tip T, 1/2 inch
- 1× cod 641620 ref. 1/2 articulație cardanică, 1/2 inch
- 1× cod 642120 ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 bit bi-hexagonal, 1/2 inch
- 1× cod 643220 ref. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch
- 1× cod 675597 ref. 71 set de biți, 71 bucăți
- 1× cod 676566 ref. 1 mâner șurubelniță cu compartiment cu biți 1/4 inch, cu clichet și magnet
- 1× cod 676668 ref. 60 mâner șurubelniță pentru biți 1/4 inch, cu magnet
- 1× cod 676950 ref. 4/4 adaptor cu coadă hexagonală 1/4 inch C 6,3
- Set de șurubelnițe - 32 bucăți: 1× cod 689501 ref. 4 suport din spumă dură
- 1× cod 625701 ref. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 șurubelniță pentru șuruburi Torx®
- 1× cod 627225 ref. 9 set de chei unghiulare hexagonale nichelate
- 1× cod 660701 ref. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță
- 1× cod 664201 ref. 4; 5,5; 6,5 șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă
- 1× cod 668401 ref. 0; 1; 2; 3 șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță
- 1× cod 668471 ref. 1; 2 șurubelniță pentru Phillips, scurtă
- Set clești - 12 bucăți: 1× cod 689501 ref. 5 suport din spumă dură
- 1× cod 702995 ref. 180 clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de prindere din două componente
- 1× cod 706145 ref. 250 clește pentru instalatori fosfatat, cu manșoane de prindere
- 1× cod 713195 ref. 200 clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, cu manșoane de prindere
- 1× cod 713595 ref. 200 clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane de prindere
- 1× cod 719805 ref. J1; J2 clește pentru inele de siguranță, inel interior, forma C, fălci drepte
- 1× cod 719905 ref. A1; A2 clește pentru inele de siguranță, inel exterior, forma A, fălci drepte
- 1× cod 725245 ref. 160 clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere
- 1× cod 818305 dispozitiv mic de tăiat țevi cu 4 role de ghidare
- 1× cod 860351 ref. 50 clemă cu arc

Set de material abrazive și instrumente de impact - 18 bucăți: 1× cod 689501 ref. 6 suport din spumă dură

1× cod 517420 ref. 250 set de 5 pile cu mâner din două componente în husă pliabilă

1× cod 557660 ref. F curățitor abraziv universal

1× cod 575000 ref. 4 perie de mână din sârmă, sârmă din oțel netedă, 0,35 mm

1× cod 748000 ref. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 dornuri cu manșon de ghidare

1× cod 750530 ref. 500 ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente

1× cod 755500 ref. A400 ciocan de cauciuc, negru

Articole suplimentare - 21 bucăți: 1× cod 081670 ref. 500 recuperator magnetic flexibil

1× cod 115051 ref. 1-10 HOLEX CleverDrill set de burghie elicoidale HSS cod 114031 în cutie

1× cod 580800 ref. ramă de ferăstrău pentru metale cu mâner cu bandă bimetal 24 dinți

1× cod WM0002 ref. E carduri de joc Schafkopf

Notă:

Unealta este furnizată slăbită. Expedierea dulapurilor mobile de scule echipate 689500 ref. 1 este posibilă doar în interiorul UE.

Descriere tehnică

Număr de sertare	7
Tip produs	Dulap mobil

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK	081437 BLACK
Recuperator magnetic flexibil Forța de întindere a magnetului 500 g	081670 500
Marker permanent Dura-Ink® 15 Culoarea scrisului B	085154 B
Ochelari confortabili de protecție Culoarea lentilelor CLEAR	096845 CLEAR
HOLEX CleverDrill Set de burghie elicoidale HSS Cod 114031 în cutie Mărime coadă 1-10	115051 1-10
ȘublerVernier 1/20 Domeniu de măsurare 150 mm	410200 150
Ac de trasat drept din carbură Tip HM	458800 HM
Riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilămătuită cu gradații pe partea posterioară Lungimea totală 300 mm	461805 300
Ruletă citire mm/inch Lungimea benzii 3 m	462014 3

Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Nivelă cu bulă din aluminiucu magnet Lungime 400 mm	467436 400
Set de 5 pile cu mâner din două componente în husă pliabilă Lungime fără coadă 250 mm	517420 250
Curățitor abraziv universal Tip F	557660 F
Perie de mână din sârmăSârmă din oțel netedă 0,35 mm Număr de rânduri per perie 4	575000 4
Ramă de ferăstrău pentru metale cu mânercu bandă bimetal 24 dinți	580800
Cheie inelară Deschiderea cheii 21 mm	613950 21
Cheie inelară Deschiderea cheii 22 mm	613950 22
Set de chei combinate Număr de chei 9	613960 9
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 10 mm	614805 10
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 13 mm	614805 13
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 17 mm	614805 17
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 7 mm	614805 7
Cheie fixă / inelară cu clichet Deschiderea cheii 8 mm	614805 8
Cheie tubulară cu mânerlungă Deschiderea cheii 10 mm	622201 10
Cheie tubulară cu mânerlungă Deschiderea cheii 13 mm	622201 13
Cheie tubulară cu mânerlungă Deschiderea cheii 7 mm	622201 7
Cheie tubulară cu mânerlungă Deschiderea cheii 8 mm	622201 8
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX10	625701 TX10
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX15	625701 TX15
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX20	625701 TX20
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX25	625701 TX25
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX6	625701 TX6
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX7	625701 TX7
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX8	625701 TX8
Șurubelniță pentru șuruburi Torx® Profil Torx® TX9	625701 TX9
Set de chei unghiulare hexagonalenichelate Număr de șurubelnițe 9	627225 9

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631020 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631020 11
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631020 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631020 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631020 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631020 5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631020 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631020 6
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631020 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631020 8
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631020 9
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 3 mm	631720 3
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 4 mm	631720 4
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/4 inchscurt Hexagon 5 mm	631720 5
Clichet reversibil, 1/4 inch cu extractor Tip 1/4	632090 1/4
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 100 mm	632420 100
Prelungitor 1/4" Lungimea totală 50 mm	632420 50
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală 116 mm	633029 116
Articulație cardanică 1/4 inch Tip 1/4	633520 1/4
Clichet reversibil, 1/2 inch cu extractor Tip 1/2	640190 1/2
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 125 mm	641020 125
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641020 255
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 295 mm	641320 295
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641620 1/2
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642120 13
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642120 14
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642120 15

Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642120 16
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642120 17
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642120 18
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642120 19
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642120 21
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642120 22
Bit bi-hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642120 24
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 10 mm	643220 10
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 12 mm	643220 12
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 14 mm	643220 14
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 17 mm	643220 17
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 5 mm	643220 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 6 mm	643220 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch Hexagon 8 mm	643220 8
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 10 mm	660701 10
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 2,5 mm	660701 2,5
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 3,5 mm	660701 3,5
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 5,5 mm	660701 5,5
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 7 mm	660701 7
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, cu mâner de forță Lățimea tijei b 8 mm	660701 8
Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b 4 mm	664201 4
	664201 5,5

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b
5,5 mm

Șurubelniță pentru șuruburi cu fantă, scurtă Lățimea tijei b
6,5 mm

664201 6,5

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea
fantei în cruce 0

668401 0

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea
fantei în cruce 1

668401 1

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea
fantei în cruce 2

668401 2

Șurubelniță pentru Phillips, cu mâner de forță Mărimea
fantei în cruce 3

668401 3

Șurubelniță pentru Phillips, scurtă Mărimea fantei în cruce
1

668471 1

Șurubelniță pentru Phillips, scurtă Mărimea fantei în cruce
2

668471 2

Set de biți 71 buc. Număr de piese 71

675597 71

Mâner șurubelniță cu compartiment cu biți 1/4 inch cu
clichet și magnet Tip 1

676566 1

Mâner șurubelniță pentru biți 1/4 inch cu magnet
Lungimea lamei 60 mm

676668 60

Adaptor cu coadă hexagonală 1/4 inch C 6,3 Tip 4/4

676950 4/4

Clește universal din vanadiu, rectificat, cu manșoane de
prindere din două componente Lungimea totală 180 mm

702995 180

Clește pentru instalatori fosfatat, cu manșoane de prindere
Lungimea totală 250 mm

706145 250

Clește cu fălci rotunde plate, drept, șlefuit, cu manșoane de
prindere Lungimea totală 200 mm

713195 200

Clește cu fălci rotunde plate, îndoit, șlefuit, cu manșoane
de prindere Lungimea totală 200 mm

713595 200

Clește pentru inele de siguranță Tip J1

719805 J1

Clește pentru inele de siguranță Tip J2

719805 J2

Clește pentru inele de siguranță Tip A1

719905 A1

Clește pentru inele de siguranță Tip A2

719905 A2

Clește de tăiere laterală șlefuit, cu manșoane de prindere Lungimea totală 160 mm	725245 160
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 0,9 mm	748000 0,9
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 1,4 mm	748000 1,4
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 1,8 mm	748000 1,8
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 2,4 mm	748000 2,4
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 2,8 mm	748000 2,8
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 3,4 mm	748000 3,4
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 3,9 mm	748000 3,9
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 4,9 mm	748000 4,9
Dornuri cu manșon de ghidare Ø vârful 5,9 mm	748000 5,9
Ciocan de lăcătușerie cu coadă din 3 componente Greutate fără coadă 500 g	750530 500
Ciocan de cauciuc, negru Tip A400	755500 A400
Cheie franceză cu manșon de prindere Lungimea totală 200 mm	813961 200
Dispozitiv mic de tăiat țevi cu 4 role de ghidare	818305
Cuțit pentru cablu cu mâner de plastic, rabatabil Tip 1F	844525 1F
Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience” Număr 10	845010 10
Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 18 mm Lungimea totală 160 mm	845039 160
Clemă cu arc Deschidere 50 mm	860351 50
Dulap mobil pentru sculecu sertare cu deschidere completă Număr de sertare 7	914705 7