

HOLEX**Dulap mobil pentru scule incl. trusă de scule pentru electricieni, 111 buc. pentru 6 sertare, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	689505 1
GTIN	4067263129509
Clasa articolului	66H

Descriere**Execuție:**

Dulap mobil de scule compact cu 7 sertare. Cele 2 sertare superioare sunt echipate cu o **gamă de scule HOLEX pentru electricieni din 111 piese**: Chei, clești, chei tubulare 3/8 inch și 1/2 inch, șurubelnițe, articole și unelte suplimentare pentru decuparea, tăierea și sertizarea. Sculele din **primele 5 sertare** sunt amplasate în inserții de spumă rigidă PE bicolore, în care fiecare sculă are propriul său loc clar definit în dulapul mobil cu scule. Celelalte 2 sertare pot fi alocate individual.

Livrare:

Dulap mobil cu deschidere completă și 7 sertare: 1× Cod 914705 Ref. 7

Dispozitiv de măsurare și accesorii - 22 piese: 1× cod 689506 ref. 1 suport de spumă dură

1× cod 085154 ref. B marker permanent Dura-Ink® 15

1× cod 096845 ref. CLEAR ochelari confortabili de protecție

1× cod 410200 ref. 150 șubler, nonius 1/20

1× cod 452600 ref. 150X100 echer cu talpă, precizie 2

1× cod 458800 ref. ac de trasat drept din carbură HM

1× cod 461805 ref. 300 riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilă, mățuită cu gradații pe partea posterioară

1× cod 462014 ref. 3 ruletă citire mm/inch

1× cod 466200 ref. 2 metru pliant din plastic

1× cod 467475 ref. 250 nivelă cu bule, pentru dulapuri electrice, cu magnet

1× cod 844525 ref. 1F cuțit pentru cablu cu mâner de plastic, rabatabil

1× cod 845010 ref. 10 set de lame de fragmentare 10 buc, 18 mm "experience"

1× cod 845039 ref. 160 cuțit universal cu mâner din zinc turnat sub presiune, pentru lame de 18 mm

Sortiment de chei - 22 piese: 1× cod 689506 ref. 2 suport din spumă dură

1× cod 613333 ref. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 cheie fixă simplă, izolată complet

1× cod 614833 ref. 10; 11; 13; 14; 19; 24 cheie inelară cu clichet, izolată complet

1× cod 618203 ref. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 cheie cu un singur inel, izolată complet

1× cod 814006 ref. 200 cheie franceză, izolată VDE

Set de chei tubulare, 3/8 și 1/2 inch - 35 bucăți: 1× cod 689506 ref. 3 suport din spumă dură

1× cod 637681 ref. 3/8 clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, izolat complet

1× cod 637683 ref. 3/8 mâner tip T, 3/8 inch, izolat complet

1× cod 637685 ref. 125 prelungitor, 3/8 inch, izolat complet

1× cod 637687 ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 bit hexagonal, 3/8 inch, izolat complet

1× cod 637689 ref. 5; 6; 8 bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inch, izolat complet

1× cod 643801 ref. 1/2 clichet reversibil, 1/2 inch, izolat complet

1× cod 643803 ref. 1/2 mâner tip T, 1/2 inch, izolat complet

1× cod 643805 ref. 125 prelungitor, 1/2 inch, izolat complet

1× cod 643807 ref. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 bit hexagonal, 1/2 inch, izolat complet

1× cod 643809 ref. 5; 6; 8; 10 bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch, izolat complet

Set de șurubelnițe - 21 bucăți: 1× cod 689506 ref. 4 suport din spumă dură

1× cod 625780 ref. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 șurubelniță de electrician pentru Torx®, complet izolată

1× cod 663301 ref. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 șurubelniță de electrician pentru șuruburi cu fantă, complet izolată

1× cod 665050 ref. 3 tester de tensiune unipolar

1× cod 668631 ref. 0; 1; 2; 3; 4 șurubelniță de electrician pentru Phillips, complet izolată

Articole suplimentare - 2 bucăți: 1× cod 081670 ref. 500 recuperator magnetic flexibil

1× cod 473320 ref. 9917 multimetru

1× cod WM0002 ref. E carduri de joc Schafkopf

Notă:

Unealta este furnizată slăbită. Expedierea dulapurilor mobile de scule echipate 689505 ref. 1 este posibilă doar în interiorul UE.

Descriere tehnică

Număr de sertare

6

Tip produs

Dulap mobil

Accesorii

Lanternă de buzunar cu LEDcu baterii Culoarea BLACK

081437 BLACK

Recuperator magnetic flexibil Forța de întindere a magnetului 500 g	081670 500
Marker permanent Dura-Ink® 15 Culoarea scrisului B	085154 B
Ochelari confortabili de protecție Culoarea lentilelor CLEAR	096845 CLEAR
ȘublerVernier 1/20 Domeniu de măsurare 150 mm	410200 150
Ac de trasat drept din carbură Tip HM	458800 HM
Riglă gradată din oțel flexibilă, îngustă, inoxidabilămătuită cu gradații pe partea posterioară Lungimea totală 300 mm	461805 300
Ruletă citire mm/inch Lungimea benzii 3 m	462014 3
Metru pliant din plastic Lungime 2 m	466200 2
Nivelă cu bule, pentru dulapuri electricecu magnet Lungime 250 mm	467475 250
Multimetru Tip de dispozitiv 9917	473320 9917
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 10 mm	613333 10
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 11 mm	613333 11
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 13 mm	613333 13
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 14 mm	613333 14
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 17 mm	613333 17
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 19 mm	613333 19
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 24 mm	613333 24
Chei fixe simpleizolate complet Deschiderea cheii 8 mm	613333 8
Chei inelare cu clichetizolate complet Deschiderea cheii 10 mm	614833 10
Chei inelare cu clichetizolate complet Deschiderea cheii 11 mm	614833 11
Chei inelare cu clichetizolate complet Deschiderea cheii 13 mm	614833 13
Chei inelare cu clichetizolate complet Deschiderea cheii 14 mm	614833 14
Chei inelare cu clichetizolate complet Deschiderea cheii 19 mm	614833 19
	614833 24

Chei inelare cu clichetizolate complet Deschiderea cheii 24 mm

Cheie cu un singur inelizolate complet Deschiderea cheii 10 mm

618203 10

Cheie cu un singur inelizolate complet Deschiderea cheii 13 mm

618203 13

Cheie cu un singur inelizolate complet Deschiderea cheii 14 mm

618203 14

Cheie cu un singur inelizolate complet Deschiderea cheii 17 mm

618203 17

Cheie cu un singur inelizolate complet Deschiderea cheii 19 mm

618203 19

Cheie cu un singur inelizolate complet Deschiderea cheii 24 mm

618203 24

Cheie cu un singur inelizolate complet Deschiderea cheii 8 mm

618203 8

Șurubelniță de electrician pentru Torx®,complet izolată Profil Torx® TX10

625780 TX10

Șurubelniță de electrician pentru Torx®,complet izolată Profil Torx® TX15

625780 TX15

Șurubelniță de electrician pentru Torx®,complet izolată Profil Torx® TX20

625780 TX20

Șurubelniță de electrician pentru Torx®,complet izolată Profil Torx® TX25

625780 TX25

Șurubelniță de electrician pentru Torx®,complet izolată Profil Torx® TX30

625780 TX30

Șurubelniță de electrician pentru Torx®,complet izolată Profil Torx® TX8

625780 TX8

Șurubelniță de electrician pentru Torx®,complet izolată Profil Torx® TX9

625780 TX9

Clichet reversibil, 3/8 inch, cu extractorizolate complet Tip 3/8

637681 3/8

Mâner tip T, 3/8 inchizolate complet Tip 3/8

637683 3/8

Prelungitor 3/8 inchizolate complet Lungimea totală 125 mm

637685 125

Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 10 mm	637687 10
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 11 mm	637687 11
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 12 mm	637687 12
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 13 mm	637687 13
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 14 mm	637687 14
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 15 mm	637687 15
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 16 mm	637687 16
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 17 mm	637687 17
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 18 mm	637687 18
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 19 mm	637687 19
Bit hexagonal, 3/8 inchizolate complet Deschiderea cheii 8 mm	637687 8
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchizolate complet Hexagon 5 mm	637689 5
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchizolate complet Hexagon 6 mm	637689 6
Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 3/8 inchizolate complet Hexagon 8 mm	637689 8
Clichet reversibil, 1/2 inchizolate complet Tip 1/2	643801 1/2
Mâner tip T, 1/2 inchizolate complet Tip 1/2	643803 1/2
Prelungitor, 1/2 inchizolate complet Lungimea totală 125 mm	643805 125
Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii 10 mm	643807 10
	643807 11

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
11 mm

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
12 mm

643807 12

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
13 mm

643807 13

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
14 mm

643807 14

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
16 mm

643807 16

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
17 mm

643807 17

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
18 mm

643807 18

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
19 mm

643807 19

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
22 mm

643807 22

Bit hexagonal, 1/2 inchizolate complet Deschiderea cheii
24 mm

643807 24

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inchizolate complet
Hexagon 10 mm

643809 10

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inchizolate complet
Hexagon 5 mm

643809 5

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inchizolate complet
Hexagon 6 mm

643809 6

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inchizolate complet
Hexagon 8 mm

643809 8

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă complet
izolată Lățimea tijei b 10 mm

663301 10

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă complet
izolată Lățimea tijei b 2,5 mm

663301 2,5

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantă complet
izolată Lățimea tijei b 3 mm

663301 3

663301 3,5

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 3,5 mm

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 4 mm

663301 4

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 5,5 mm

663301 5,5

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 6,5 mm

663301 6,5

Șurubelniță electronică pentru șuruburi cu fantăcomplet izolată Lățimea tijei b 8 mm

663301 8

Tester de tensiune unipolar Lățimea lamei 3 mm

665050 3

Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată Mărimea fantei în cruce 0

668631 0

Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată Mărimea fantei în cruce 1

668631 1

Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată Mărimea fantei în cruce 2

668631 2

Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată Mărimea fantei în cruce 3

668631 3

Șurubelniță de electrician pentru Phillipscomplet izolată Mărimea fantei în cruce 4

668631 4

Set de clești, 4 buc.izolat VDE Număr de clești 4

700121 4

Clește pentru instalatori Manșoane de prindere VDE lungimea totală 250 mm

705746 250

Dezizolator de precizie, reglabil fără trepte Pentru Ø conductor 016-08 mm

728501 016-08

Clești de sertizare pentru manșoane de protecție a extremității cablului Pentru secțiunea conductorului 10 mm²

729456 10

Foarfecă mică de cabluri Lungimea totală 160 mm

730100 160

Foarfecă de electrician cu mâner din 2 componente și clește pentru tăiat sârma Lungimea totală 140 mm

768802 140

Chei franceze izolat VDE Lungimea totală 200 mm

814006 200

Cuțit pentru cablu cu mâner de plastic, rabatabil Tip 1F

844525 1F

Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience”
Număr 10

845010 10

Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 18
mm Lungimea totală 160 mm

845039 160

Dulap mobil pentru sculecu sertare cu deschidere
completă Număr de sertare 7

914705 7