


Garant**TNGA 160408, KB7205, Domeniu de utilizare: HART**

Date comandă

Numărul de comandă	255746 HART
GTIN	4045197511577
Clasa articolului	21H

Descriere

Execuție:

Material ceramic pentru scule, de înaltă calitate, foarte rezistent la căldură, pentru utilizarea sigură în materiale greu de prelucrat și dure.

KB 7205: Ceramică cu oxid de aluminiu și carbură de titan cu strat de acoperire pentru prelucrarea materialelor dure de până la 68 HRC.

Categorie: KB7205

Modelul muchiilor așchietoare: 0,2 mm × 25°

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,9 mm

Avans f : 0,05 - 0,15 mm/rot

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,9 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	0,2 mm × 25°

Domeniu de utilizare	DUR
Categorie	KB7205
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Ceramică
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNGA 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Caracteristici nume produs	KB7205
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat	250 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	210 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	180 m/min	H
GG(G)	indicat în anumite condiții	250 m/min	K
continu	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		