

Garant GRIDLINE

**Raft de depozitare, Înălțimea frontală: 25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 935110 25     |
| GTIN               | 4067263125761 |
| Clasa articolului  | 9GK           |

**Descriere****Execuție:**

Din tablă de oțel cu bară de distanțare transversală în partea inferioară. Raft de depozitare standard care se suspendă. **Capacitate portantă 150 kg.**

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

- **Raftul de depozitare servește de asemenea drept capac de închidere în combinație cu închiderile centrale Cod 935590, 935595. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.**
- **Rafturile de depozitare cu o înălțime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.**

**Descriere tehnică**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Domeniu de utilizare   | Sertar                        |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal) | 150 kg                        |
| Înălțimea frontală   | 25 mm                         |
| Execuția raftului de depozitare  | Raft de depozitare montat fix |
| Execuția raftului de depozitare  | Raft de depozitare drept      |
| Grosimea materialului  | 1,2 mm                        |

## Fișă de date

|                    |  |
|--------------------|--|
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Lățime             | 703 mm   |
| Adâncime           | 575 mm   |
| Lățime în G        | 26   |
| Adâncime în G      | 20   |
| Tip produs         | Raft de depozitare   |