


Garant GRIDLINE

Raft de depozitare cu caneluri, Înălțimea frontală: 25mm**Date comandă**

Numărul de comandă	935111 25
GTIN	4067263125792
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu bară de distanțare transversală în partea inferioară. Raft de depozitare standard care se suspendă. **Capacitate portantă 150 kg.**

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Raftul de depozitare servește de asemenea drept capac de închidere în combinație cu închiderile centrale Cod 935590, 935595. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.**
- **Rafturile de depozitare cu o înălțime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.**

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare	Sertar
Înălțimea frontală	25 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare montat fix
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare drept
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare perforat

Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lățime	703 mm
Adâncime	575 mm
Lățime în G	26
Adâncime în G	20
Tip produs	Raft de depozitare