

Garant GRIDLINE

Raft culisant 75 kg, 36×24G, Înălțimea de montare: 75mm**Date comandă**

Numărul de comandă	931364 75
GTIN	4067263125754
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Raft culisant cu **deschidere completă 100%**. Deschis în față, înălțimea carcasi în lateral 46 mm, înălțime de montare 75 mm. Fără ștanțări pentru barele despărțitoare cu fante.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Descriere tehnică

cu deblocare individuală a sertarelor	nu
Înălțimea de montare	75 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×24
Adâncimea utilă în G	24
Greutate	17,5 kg
Domeniu de utilizare	Dulap de scule
Lățimea utilă în G	36
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	36×24G
Lățime utilă	900 mm
Adâncime utilă	600 mm
Tip produs	Raft culisant