


Garant GRIDLINE

Raft de depozitare cu caneluri, Înălțimea frontală: 100mm**Date comandă**

Numărul de comandă	935161 100
GTIN	4067263130055
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel cu bară de distanțare transversală în partea inferioară. Necesari întotdeauna atunci când la montare ușile batante/ușile glisante sunt combinate cu sertare. Acest lucru este necesar, deoarece atât sus cât și jos, la 50 mm, este necesar un opritor pentru premontarea ușilor batante/ușilor glisante. **Capacitate portantă 200 kg.**

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

- **Raftul de depozitare servește de asemenea drept capac de închidere în combinație cu închiderile centrale Cod 935590, 935595. Este pregătit din fabrică pentru încorporarea încuietorilor cilindrice în capac.**
- **Rafturile de depozitare cu o înălțime de 25 mm nu pot fi combinate cu reglete intermediare sau de capăt.**

Descriere tehnică

Înălțimea frontală	100 mm
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare montat fix
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare drept
Execuția raftului de depozitare	Raft de depozitare perforat
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	200 kg

Domeniu de utilizare	Sertar
Grosimea materialului	1,2 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lățime	1453 mm
Adâncime	675 mm
Lățime în G	56
Adâncime în G	24
Tip produs	Raft de depozitare