


VNGA 160404, KBN25M, Tip: MET

Date comandă

Numărul de comandă	255678 MET
GTIN	4960664507733
Clasa articolului	25H

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.

Categorie: KBN25M

Modelul muchiilor așchietoare: MET

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,3 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 180 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 180 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 0,3 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,2 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	MET
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Categorie	KBN25M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNGA 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	KBN25M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	indicat în anumite condiții		
neregulat	recomandat		
înterupt	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		