



Set de scule Kraftform Kompakt VDE, Număr de piese: 18



Date comandă

Numărul de comandă	667262 18
GTIN	4013288229991
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Mâner **Kraftform** cu lame interschimbabile cu o lungime de 154 mm (inclusiv chei pentru dulap de comandă) izolat complet până la 1000 V conform DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201 și un dispozitiv de verificare a tensiunii (până la 250 V conform VDE 0680/6) în trusă din material textil cu prindere cu scai și inel de curea.

Avantaj:

Sistem „Take it easy” de găsim a sculelor cu marcarea culorilor după profile – **pentru găsimirea simplă și rapidă a sculei necesare.**

Conținut:

Tije pentru șurubelniță lată: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Tije pentru Phillips: PH1 și PH2

Tije pentru șurubelniță Pozidriv: PZ1 și PZ2

Phillips/ lamă cu fantă (profil combinat): PH/S1 și PH/S2 (profil combinat)

Lamă Pozidriv/cu canelură (profil combinat): PZ/S1 și PZ/S2 (profil combinat)

Pătrat: 8 mm și 1/4 inch (lungime 89 mm)

Triunghi: 9 mm (lungime 89 mm)

Bit cu două aripi: (lungime 89 mm)

Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665030: Ref. 3

Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: Ref. 1

Descriere tehnică

Număr de piese	18
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Cheie tubulară pătrată
Profil de antrenare	Cheie tubulară triunghiulară
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / Iată
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Phillips / Iată
Profil de antrenare	Șurubelniță Iată
Profil de antrenare	Cheie cu două aripi
Denumirea producătorului	KK VDE 18 Universal 1
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Capac pivotant	nu
Tip produs	Șurubelnițe

Accesorii

Mâner individual Kraftform VDE Tip 1	667411 1
--------------------------------------	----------