

**TNGA 160408, KBN05M, Tip: ME****Date comandă**

Numărul de comandă	255661 ME
GTIN	4960664599158
Clasa articolului	25H

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile CBN cu strat de acoperire **MEGACOAT**. MultiEdge; plăcuțe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tășuri.

Categorie: KBN05M

Modelul muchiilor așchietoare: ME

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 200 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Modelul muchiilor așchietoare	ME
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,2 mm

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	KBN05M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	CBN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNGA 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Caracteristici nume produs	KBN05M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		