

Garant**Set de șurubelnițe, Număr de piese: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	667533 10
GTIN	4067263129929
Clasa articolului	61F

Descriere**Execuție:**

Mâner de forță ergonomic cu suprafață **Haptoprene** aderentă și miez din plastic rezistent la șocuri. Datorită structurii speciale a suprafeței, pot fi transmise momente mari de rotație chiar și cu mâini ude sau uleioase.

Tijă dublă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Vârfuri negre, cu dimensiuni exacte.

Conținut:

2 tije pentru șurubelniță lată: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm

1 tijă pentru Phillips: Ref. 1 / Ref. 2

1 lamă pentru Pozidriv: Ref. 1 / Ref. 2

2 tije pentru Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 lame pentru tijă hexagonală: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 suport biți: 1 buc.

1 broșură 2K: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă pliabilă textilă.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
---------------------	------------------

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Număr de piese	10
Material mâner	Haptoprene din două componente
Capac pivotant	nu
Funcție clichet	nu
Tijă alezor inclusă	nu
Mâner telescopic	nu
Tip produs	Șurubelniță