



KOMET® Cap de alezat B301, Ø Dmin: 70mm



Date comandă

Numărul de comandă	238301 70
GTIN	4047109005723
Clasa articolului	24B

Descriere

Execuție:

Cu prindere ABS® B301 pentru fixarea suporturilor pentru plăcuțe cu reglaj fin tip M302.

Precizia de poziționare este de 0,002 mm pe Ø prin vernier. Alimentare centrală cu lichid de răcire până la tăiș.

Aplicație:

Pentru prelucrarea alezajelor de la Ø29,5 până la 121 mm.

Reglarea în stare montată a plăcuței cu ajustare fină, pentru lucrări de mare precizie.

Notă:

Vă rugăm să comandați separat plăcuțele adecvate - cu ajustare fină, Cod 238310 (M302), și amovibile.

Descriere tehnică

Ø cozii ABS® D _s	50
Utilizare	238310 40
Ø minim D _{min}	70
Lungime activă L ₁	70 mm
Set de șuruburi de fixare	249900 SW6
Ø arborelui	70 - 83 mm
Coadă tip	ABS

Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	găurire oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

Accesorii

KOMET® Plăcuță cu ajustare finăM302 Tip 40	238310 40
--	-----------