

Bandă adezivă cu țesătură rezistent la UV, transparent, Lățime × lungime (mm×m): 48X20**Date comandă**

Numărul de comandă	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

tesa® Ultra Power Clear este conceput pentru aplicații de interior și exterior. Datorită rezistenței ridicate la UV și la temperatură, poate fi utilizată și în condiții meteorologice extreme și la temperaturi de la -10 °C la +90 °C. Bandă de reparație transparentă este ideală pentru activități în aer liber, dar, desigur, oferă, de asemenea, sprijin valoros pentru reparații (temporare) în casă.

Notă:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Descriere tehnică

Lungime	20 m
Lățime	48 mm
Rezistență la rupere	3,5 N/mm
Denumirea producătorului	4665
Rezistent la temperaturi de până la	-10 - 90 °C

Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Forță de lipire pe oțel	0,9 N/mm
Adeziv	Cauciuc de sinteză
Tip de bandă adezivă	unilateral
Culoarea	transparent
umiditate depozitare	50 - 70 %
Material de suport	Film PE
Finețea țesăturii	30 mesh
Capacitate de întindere	27 %
Cu căptușeală	nu
Grosime	0,17 mm
Caracteristici nume produs	transparent
Tip produs	Bandă adezivă