

Garant**Mașină de șlefuire (2 l) cu stație de separare, Tip: GMT2****Date comandă**

Numărul de comandă	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Clasa articolului	51B

Descriere**Execuție:**

Mașină de șlefuire GMT2 cu construcție compactă pentru prelucrarea finală automatizată a loturilor de dimensiuni mici până la medii.

- **Motor puternic cu un interval de viteză definit.**
- **Jgheab din oțel (2 l) cu strat de poliuretan.**
- **Stație de separare detașabilă pentru separarea manuală a piesei de prelucrat și a mediului de șlefuit.**
- **Separare fără efort datorită dispozitivului de înclinare ergonomic.**
- **Control intuitiv prin intermediul panoului de control cu funcție de temporizare.**
- **Funcționare silențioasă și fără praf datorită capacului transparent.**

Aplicație:

De preferat pentru **debavurarea pieselor strunjite și frezate**, precum și a pieselor create în procedee **3D**. Recomandat pentru **metal și plastic**. Etapa următoare de **lustruire** face, de asemenea, parte din spectrul de servicii al acestei mașini. **Se recomandă prelucrarea uscată pură (nu este necesar un aditiv).**

Livrare:

1x mașină de șlefuit vibratoare cu panou de comandă și stație de separare detașabilă 1x sită de separare cu grilă de orificii de 10 mm 1 sită de separare cu grilă de orificii de 18 mm 1x roată de șlefuit ceramică (3 kg), triunghi, grosier (nr. 501505 0606T) 1x roată ceramică (3 kg), șlefuit triunghi (oblic), grosier (nr. 501515 1015TA) 1x roată abrazivă ceramică (3kg), cilindru (în unghi), grosier (nr. 501525 0305CA) 1x roată de șlefuit porțelan (3kg), cilindru (înclinat), lustruire (nr. 0406CA) 1x cutie de depozitare (nr. 964486 EF4070) 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (nr. 088001 500) 1x lavetă de curățare de înaltă performanță 3M (nr. 089190 ALBASTRU)

Descriere tehnică

Interval de turație	3000 min ⁻¹
Frecvență de rețea	50 Hz
Volum jgheab	2 l
Adâncime interioară jgheab L ₂	85 mm
Lățime mașină B ₁	400 mm
Lungime mașină L ₁	750 mm
Putere absorbită	50 W
Tensiune de rețea	230 V
Jgheab cu Ø interior	100 mm
Jgheab cu Ø exterior	220 mm
Înălțimea mașinii	285 mm
Greutatea totală	20 kg
Tip produs	Mașină de șlefuire cu vibrații