

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Set de inserții filetate, 100 buc., 1,5×D, Filet tip / mărime: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	082818 M3
GTIN	2050001671547
Clasa articolului	04D

Descriere**Execuție:**

Inserții metrice pentru filet, din sârmă de oțel superior inoxidabil, arcuit. Filet cu parcurgere liberă pas cu pas, începutul inserției este separat de margine după montare. Formă constructivă optimizată cu zonă nouă de introducere, care permite introducerea și rotirea inserției la fel ca un șurub.

Inserții filetate HeliCoil®plus din **oțel inoxidabil** foarte rezistente la uzură, **frecare redusă a filetului** cu toleranțe reduse, **calitate înaltă a suprafeței** precum și **rezistență la coroziune** și **la solicitare termică**. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii și a tensiunii și generează astfel îmbinări prin înșurubare **durabile** de cea mai înaltă calitate **pentru toate sarcinile de regim** (static, dinamic) cu **transmitere ideală a forței**. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părți.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Aplicație:

Pentru **repararea economică a fileturilor deteriorate** sau **uzate** și ca element de construcție pentru **întărirea filetului** la utilizarea unor materiale cu rezistență redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).

Notă:

La cerere se pot livra inserții autoblocante și alte dimensiuni.

- **Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultați începând cu Cod 486000.**
- **La cerere se pot livra inserții autoblocante, alte dimensiuni și inserții cu filet UNC/UNF.**

Conținutul setului: 100

Descriere tehnică

Conținutul setului	100
Tip de filet	M3
Pas filet	0,5
Caracteristici nume produs	1,5×D
Adâncime filet max.	1,5×D
Tip produs	Insertție filetată

Accesorii

Arbore încorporat Filet tip / mărime M3	082808 M3
---	-----------