



Celulă de acumulator Li-Ion reîncărcabilă, Tip: AA2000



Date comandă

Numărul de comandă	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Baterie ANSMANN litiu micro AA de înaltă calitate, cu placă de siguranță pentru securitate ridicată și priză de încărcare integrată de tip C.

Placa de siguranță integrată protejează împotriva supraîncărcării, suprasarcinii, scurtcircuitului și descărcării profunde. Încărcare ușoară a bateriei cu un cablu de încărcare Type-C disponibil în comerț. Pentru alimentare cu energie electrică sunt potrivite PC, o bancă de alimentare sau o sursă de alimentare USB (5V). Acumulatorul poate fi, de asemenea, încărcat cu un încărcător cu litiu (curent de încărcare max. 2,6 A). LED indicator pentru nivelul de încărcare se află la borna pozitivă. Luminează intermitent roșu în timpul încărcării. Dacă acumulatorul este încărcat complet, acesta luminează roșu continuu. Curent continuu de descărcare maxim 0,5 A, conținut energetic 0,74 Wh.

Livrare:

4x mignon AA Li-Ion acumulator tip 2000 + cablu 4-în-1 tip C.

Descriere tehnică

Capacitate acumulator	1800 mAh
reîncărcabilă	da

Tip acumulator	Mignon, AA
Structură chimică	Litiu-Ion
Număr de acumulatoare incluse	4
Tensiunea acumulatorului	1,5 V
Dimensiune internațională	LR6
Tip produs	Acumulator