



Celulă de acumulator Li-Ion reîncărcabilă, Tip: AAA500



Date comandă

Numărul de comandă	081568 AAA500
GTIN	4013674193967
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Baterie ANSMANN litiu micro AAA de înaltă calitate, cu placă de siguranță pentru securitate ridicată și priză de încărcare integrată de tip C. Placa de siguranță integrată protejează împotriva supraîncărcării, suprasarcinii, scurtcircuitului și descărcării profunde. Încărcare ușoară a bateriei cu un cablu de încărcare Type-C disponibil în comerț. Pentru alimentare cu energie electrică sunt potrivite PC, o bancă de alimentare sau o sursă de alimentare USB (5V). Acumulatorul poate fi, de asemenea, încărcat cu un încărcător cu litiu (curent de încărcare max. 2,6 A). LED indicator pentru nivelul de încărcare se află la borna pozitivă. Luminează intermitent roșu în timpul încărcării. Dacă acumulatorul este încărcat complet, acesta luminează roșu continuu. Curent continuu de descărcare maxim 2 A, conținut energetic 3,26 Wh.

Livrare:

4x micro AAA Li-Ion acumulator tip 500 + cablu 4-în-1 tip C.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	1,5 V
reîncărcabilă	da
Structură chimică	Litiu-Ion

Tip acumulator	Micro, AAA
Capacitate acumulator	400 mAh
Număr de acumulate incluse	4
Dimensiune internațională	LR3
Tip produs	Acumulator