


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7625, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

- Plăcuțe amovibile adecvate pentru viteze de tăiere și avansuri mai mari.
- Sinterizate cu mare precizie și rectificate pt. obținerea unor suprafețe de cea mai bună calitate.
- Structură cu granulație submicronică pentru tenacitate und rezistență ridicată la uzură.

**Adaptat pentru:**

Cap de frezat frontal GARANT cod 214200, cod 214202 și cod 214205.

**Conținut:**

50 × 214241 INOX

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 3,5$  mm.

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Conținut	50
Grosime plăcuță E	3,18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKR 1203 AFTN
Categorie	HB7625
Materialul sculei	Carbură

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		