

**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB735, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2143 UNI
GTIN	4067263132585
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Adaptat pentru:**

Cap de frezat frontal GARANT cod 214200, cod 214202 și cod 214205.

**Conținut:**

50 × 214312 UNI

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 3,5$  mm.

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Conținut	50
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SEKR 1203 AFTN
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	450 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	45 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	170 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		