

metabo**Polizor unghiular, Tip: 613052840**

Date comandă

Numărul de comandă

P07004 613052840

GTIN

Clasa articolului

03D

Descriere

Execuție:

- **Polizor unghiular cu acumulator fără perii de nouă generație: La fel de puternic ca o unitate cu alimentare de la 1100 wați datorită unei puteri cu 40% mai mari**
- **Motor fără perii, care nu necesită Service, cu eficiență maximă și manevrabilitate cât se poate de bună**
- **Flanșă de protecție reglabilă fără scule; poate fi fixată fără a se răsuci**
- **Acumulatorul poate fi rotit cu câte 90° pentru o ergonomie optimă în orice poziție de lucru**
- **Cuplaj mecanic de siguranță Metabo S-automatic: la blocarea discului, reduce reculul la cel mai scăzut nivel în comparație cu alte echipamente aflate pe piață, pentru protecție maximă a utilizatorului**
- **Protecție de repornire după întreruperea alimentării cu energie electrică**
- **Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate pachetele de baterii 18V și încărcătoare ale mărcilor CAS: www.cordless-alliance-system.com**

Livrare:

Flanșă de protecție, flanșă de susținere, piuliță cu două orificii, mâner suplimentar, cheie cu două orificii, fără pachet de baterii și fără încărcător.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN

8 m/s²

Turație de mers în gol	10000 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ø maxim al discurilor	125 mm
Racord filetat	M14
Denumirea producătorului	W 18 LT BL 11-125
Adâncimea maximă de tăiere	33 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	carton
Greutate	1,8 kg
Zgomot de lucru	92 dB
Tip produs	Polizor unghiular