

HOLEX**TMSERROR, Structură material abraziv: 220/5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG5115 220/5 |
| GTIN | 4067263136101 |
| Clasa articolului | GGN |

Descriere**Execuție:**

Material abraziv din nylon sintetic cu granulație abrazivă, cu liant de rășină sintetică. Fără componente corozivi, utilizare uscată și umedă (**similar cu 556110, 556115**).

Similar 556115.

Avantaj:

- **Se adaptează formei piesei.**
- **Structura deschisă împiedică înfundarea (îmbâcsirea) și reduce dezvoltarea căldurii.**
- **Finisare uniformă.**
- **Utilizare uscată și umedă.**
- **Fără componente corozive.**

Aplicație:

De mână, bloc manual Cod 556020 sau utilizabil pe șlefuitoare cu vibrații.

Conținut:

5 role / pachet.

Notă:

Eliberare numai în set de pachete, fără eliberare individuală! Informații de comandă: 1 set = 1 pachet.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Conținut de fier, sulf și clor | < 0,1 % |
| Lățimea rolelor | 115 mm |
| Lungimea rolei | 10 m |
| Caracteristici nume produs | 115 mm × 10 m |
| Tip produs | Rolă material abraziv de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |

Accesorii

Rolă din material abraziv de șlefuit Structură material
abraziv 220

556115 220