

Garant GRIDLINE

Extensie pentru agățarea bunurilor 200 kg, 26×24G, Tip: 90**Date comandă**

Numărul de comandă	998263 90
GTIN	4067263136040
Clasa articolului	91R

Descriere**Execuție:**

Raft culisant cu **extensie completă de 100% și extensie diferențială**. Deschis în față, înălțimea carcanei în lateral 46 mm, înălțime de montare 100 mm. Cu 5 țevi transversale. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Sertar cu închidere individuală cu o singură mână.

Adaptat pentru:

Sisteme de rafturi pentru sertare, echipamente pentru containere.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Nu este compatibil cu dulapurile de scule din grupa 93, poate fi instalat numai în sistemele de rafturi cu sertare.

Descriere tehnică

Domeniu de utilizare	Echipament pentru containere
Lățimea utilă în G	26
Adâncimea utilă în G	24
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Înălțimea de montare	90 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24

Greutate	32 kg
Capacitate portantă totală	200 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×24G
Lățime utilă	650 mm
Adâncime utilă	600 mm
Tip produs	Raft culisant