

Garant GRIDLINE

**Extensie pentru agățarea bunurilor 200 kg, 26×20G, Tip: 90****Date comandă**

Numărul de comandă	998260 90
GTIN	4067263136026
Clasa articolului	91R

**Descriere****Execuție:**

Raft culisant cu **extensie completă de 100% și extensie diferențială**. Deschis în față, înălțimea carcasei în lateral 46 mm, înălțime de montare 100 mm. Cu 4 țevi transversale. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Sertar cu închidere individuală cu o singură mână.

**Adaptat pentru:**

Sisteme de rafturi pentru sertare, echipamente pentru containere.

**Livrare:**

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere**.

**Notă:**

Nu este compatibil cu dulapurile de scule din grupa 93, poate fi instalat numai în sistemele de rafturi cu sertare.

**Descriere tehnică**

Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Lățimea utilă în G	26
Greutate	31 kg
Înălțimea de montare	90 mm
Adâncimea utilă în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20

Domeniu de utilizare	Echipament pentru containere
Capacitate portantă totală	200 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26×20G
Lățime utilă	650 mm
Adâncime utilă	500 mm
Tip produs	Raft culisant