

Garant GRIDLINE

Extensie pentru agățarea bunurilor 200 kg, 56×24G, Tip: 90**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 998265 90 |
| GTIN | 4067263136064 |
| Clasa articolului | 91R |

Descriere**Execuție:**

Raft culisant cu **extensie completă de 100% și extensie diferențială**. Deschis în față, înălțimea carcanei în lateral 46 mm, înălțime de montare 100 mm. Cu 5 țevi transversale. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite și scrise din nou. Sertar cu închidere individuală cu o singură mână.

Adaptat pentru:

Sisteme de rafturi pentru sertare, echipamente pentru containere.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de șine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, **acoperit cu vopsea pulbere**.

Notă:

Nu este compatibil cu dulapurile de scule din grupa 93, poate fi instalat numai în sistemele de rafturi cu sertare.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Greutate | 50 kg |
| Înălțimea de montare | 90 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 56×24 |
| Adâncimea utilă în G | 24 |
| Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână |
| Lățimea utilă în G | 56 |

| | |
|--|--|
| Domeniu de utilizare | Echipament pentru containere |
| Capacitate portantă totală | 200 kg |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 56×24G |
| Lățime utilă | 1400 mm |
| Adâncime utilă | 600 mm |
| Tip produs | Raft culisant |