

**Garant****Disc de șlefuire în evantai long life CER conic, Ø 125 mm, Granulație: 80****Date comandă**

Numărul de comandă	GG5225 80
GTIN	4067263136590
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

- **Granulația ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuțire (CER) pentru putere maximă de șlefuire și presiune minimă de contact.**
- **Cu strat de acoperire activ pentru șlefuire, pentru șlefuire la rece.**
- **Țesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură și stabilitate la utilizarea pe muchii.**
- **Disc din poliester, ergonomic și cu amortizare a vibrațiilor (retractabil).**
- **Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.**

**long life** - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru **durabilitate maximă**.

Corespunde 565225.

**Aplicație:**

Lucrări de șlefuire universale, șlefuirea suprafețelor, îndepărtarea adaosului și prelucrarea muchiilor.

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	oblic
Conținut	100
Ø discurilor	125 mm

Ø găurii	22,23 mm
Granulație	80
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Acoperire abrazivă, răcoritoare	da
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Disc de șlefuire în evantai long life CER conic Granulație 80	565225 80
---	-----------

