

Garant**Disc de șlefuire în evantai long life CER conic, Ø 115 mm, Granulație: 80**

Date comandă

Numărul de comandă	GG5224 80
GTIN	4067263136552
Clasa articolului	GGN

Descriere

Execuție:

- Granulația ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuțire (CER) pentru putere maximă de șlefuire și presiune minimă de contact.
- Cu strat de acoperire activ pentru șlefuire, pentru șlefuire la rece.
- Țesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură și stabilitate la utilizarea pe muchii.
- Disc din poliester, ergonomic și cu amortizare a vibrațiilor (retractabil).
- Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru **durabilitate maximă**.

Correspunde 565224.

Aplicație:

Lucrări de șlefuire universale, șlefuirea suprafețelor, îndepărtarea adaosului și prelucrarea muchiilor.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Descrierea formei	oblic
Ø discurilor	115 mm

Granulație	80
Conținut	100
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Acoperire abrazivă, răcoritoare	da
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 115 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de șlefuire în evantai long life CER conic Granulație 80	565224 80
---	-----------

