

**Garant****Disc de debitat, INOX EXTRA ÎNGUST, Ø disc / cantitate: 230/100**

## Date comandă

Numărul de comandă	GG5272 230/100
GTIN	4067263136996
Clasa articolului	GGN

## Descriere

### Execuție:

Tip special pentru **INOX**.

**Model ultraperformant** nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce privește productivitatea și o senzație deosebită la tăiere. **Putere de tăiere crescută** garantată de suprafețele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepțională, **comportament îmbunătățit la tăiere**.

Grosimea redusă a discului permite debitarea **rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp. Suprafețe tăiate curat, formare redusă de bavură**. Corespunde cu cod 563272.

### Specificație:

**A46-BF.**

## Descriere tehnică

Conținut	100
Descrierea formei	Drept
Ø găurii	22,23 mm
Pentru grosimile materialelor	5,7 - 9,5 mm
Ø discurilor	230 mm

Lățimea discului	1,9 mm
Specificație	A46-BF
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

563272 230

Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST,  
INOX Ø discurilor 230 mm

---