

**Garant**

**Disc de degroșare Universal, Ø discuri × lățime discuri / cantitate:  
178X7/50mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG5010 178X7/50
GTIN	4067263135470
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

- Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce privește obținerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului și a unei durabilități corespunzătoare domeniului de utilizare.
- Forme: Discuri de polizare curbate (forma 27, 28, 29)
- Unghi de șlefuire 20° - 30°
- Utilizare: A se utiliza pe polizoare unghiulare electrice sau pneumatice cu o viteză periferică maximă de 80 m/s pentru șlefuirea cordoanelor de sudură, a suprafețelor și muchiilor.

Pentru **utilizare universală** pe **INOX, oțel** și fontă. Similar cu cod 560010.

**Specificație:**

**28-A30R-BFX.**

**Descriere tehnică**

Turație maximă	8500 min <sup>-1</sup>
Conținut	50
Ø găurii	22,23 mm

Ø discurilor	178 mm
Lățimea discului	7 mm
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	A30R-BF
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Disc de degroșare Universal Ø discurilor x lățimea discului  
178X7 mm

560010 178X7