

Garant

**Disc de degroșare Universal, Ø discuri × lățime discuri / cantitate:
230X7/50mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG5010 230X7/50
GTIN	4067263135487
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

- Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce privește obținerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului și a unei durabilități corespunzătoare domeniului de utilizare.
- Forme: Discuri de polizare curbate (forma 27, 28, 29)
- Unghi de șlefuire 20° - 30°
- Utilizare: A se utiliza pe polizoare unghiulare electrice sau pneumatice cu o viteză periferică maximă de 80 m/s pentru șlefuirea cordoanelor de sudură, a suprafețelor și muchiilor.

Pentru **utilizare universală** pe **INOX, oțel** și fontă. Similar cu cod 560010.

Specificație:

28-A30R-BFX.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	230 mm
Lățimea discului	7 mm

Conținut	50
Turație maximă	6600 min ⁻¹
Material abraziv	Corindon normal
Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	A30R-BF
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc de degroșare Universal Ø discurilor x lățimea discului
230X7 mm

560010 230X7