

Garant**Agenți de etanșare pentru fileturi 5GP11, Cuprins: 50ml****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG8065 50 |
| GTIN | 4067263136460 |
| Clasa articolului | 00N |

Descriere**Execuție:**

Agenții de etanșare pentru filete împiedică scurgerile mediilor gazoase și lichide. Utilizările tipice ale agenților de etanșare pentru filete sunt, printre altele, etanșarea filetelor metalice conice și a pieselor de conectare.

Tip **5GP11**. Asigură etanșeitate la apă, aer comprimat, gaz, benzină, LPG precum și la produse chimice. Tixotrop. Aditivul PTFE facilitează o demontare ușoară. Special pentru etanșarea îmbinărilor filetate conice și cilindrice ale țevilor. După călire, se formează un strat de acoperire elastic.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------|--------------------|
| Vâscozitate dinamică | 15000 - 25000 mPas |
| Demontare | cu sculă normală |

| | |
|--|------------------------|
| Bază chimică | Ester de metacrilat |
| Moment de rupere minim | 5 - 15 Nm |
| Clasă de rezistență | rezistență scăzută |
| Pentru mărimea de filet în inch | 3 inch |
| Intervalul de temperatură | -55 - 180 °C |
| Forma | lichid |
| recomandat pentru material | Metal |
| Rezistența la funcționare conform | 1 - 3 h |
| Durabilitatea | GARANT GreenPlus |
| Punct de aprindere | 100 °C |
| Valabilitate de la data producției | 24 lună |
| Cantitate de umplere | 50 ml |
| Serie | GreenPlus |
| Pentru mărimea de filet M până la | M80 |
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Îmbinări |
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanșare pentru țevi |
| recomandat pentru domeniu de utilizare | Filet de țevă |
| Rezistența manuală după | 15 - 20 min |
| Culoarea | alb |
| Densitate | 1,09 g/cm ³ |
| Temperatură de depozitare | 5 - 23 °C |
| Tip produs | Substanță de etanșare |

Accesorii

Agenți de etanșare pentru filete5GP11 Conținut 50 ml

088065 50